


OGE103



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-HNKG/US



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Резьбовой корпус
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Потребление тока [mA]		8
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		200
Частота переключения DC [Hz]		1000
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон [m]		< 8
Настраиваемый диапазон		нет
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-25...60

OGE103



Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-HNKG/US

Степень защиты	IP 67; (при использовании соответствующего разъёма)
----------------	---

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]		1320

Механические данные

Вес [g]	14,7
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 44
Обозначение резьбы	M18 x 1
Материал	корпус: ABS
Материал линз	PMMA

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

