


OS5015



Однолучевой световой барьер - излучатель

OSS-00KG



Характеристики		
Тип света	Инфракрасный свет	
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник	Излучатель	
Диапазон	[m]	< 20
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1801

OS5015



Однолучевой световой барьер - излучатель

OSS-00KG

Механические данные

Вес	[g]	264
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	80 x 28 x 95
Материал		PPO модифицированный
Материал линз		стекло
Насадка на линзы		Боковая оптика

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, жёлтый
---------	--------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Угловой кронштейн: 1, E20210
	отвертка

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1,5 mm²; Кабельный ввод: M20 X 1,5

Соединение

