




Рефлекторный датчик

OSR-FPKG



Характеристики		
Тип света	Инфракрасный свет	
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Функциональный принцип	Рефлекторный датчик	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	30; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	950
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		да



Рефлекторный датчик

OSR-FPKG

Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон контроля			
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем		[m]	10; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды		[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF		[годы]	632
Механические данные			
Вес		[g]	275
Корпус		Прямоугольный	
Размеры		[mm]	80 x 28 x 95
Материал		PPO модифицированный	
Материал линз		стекло	
Насадка на линзы		Боковая оптика	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Комплект поставки		Угловой кронштейн: 1, E20210 отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
контактные зажимы: ...1,5 mm²; Кабельный ввод: M20 X 1,5			
Соединение			

