


OGS100



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/US



Характеристики		
Тип света	красный свет	
Корпус	Резьбовой корпус	
Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	20
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	645
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник	Излучатель	
Диапазон	[m]	< 8
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	600
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67; (при использовании соответствующего разъёма)
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1899
Механические данные		
Вес	[g]	14,3
Корпус		Резьбовой корпус

OGS100



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/US

Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		корпус: ABS
Материал линз		PMMA

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

