




Усилитель для волоконной оптики

OUF-HPKG/US-100-DPS



Характеристики		
Тип света		Инфракрасный свет
Корпус		Прямоугольный
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	35; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	0...0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	0...40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да

Соединение



диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва

