




Однолучевой световой барьер - приёмник

OEE-V




Характеристики	
Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Резьбовой корпус
Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Электронные данные	
Подключение к усилителю коммутационного сигнала	да
Коммутирующие усилители	Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Класс защиты	III
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	950
Выходы	
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет
Диапазон контроля	
Излучатель / приёмник	приёмник
Диапазон [m]	< 1
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Степень защиты	IP 67



Однолучевой световой барьер - приёмник

OEE-V

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	49633
Механические данные		
Вес	[g]	57,5
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M8 x 1
Обозначение резьбы		M8 x 1
Материал		латунь никелированн.
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 м; 1 x 0,14 mm ²		
Соединение		



WH = Цвета жил :
screen = белый
 Экран