




Усилитель для волоконной оптики

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Прямоугольный

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	16; ((24 V))
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	880

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250
Частота переключения DC [Hz]	100
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Диапазон [m]	< 0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон [mm]	< 40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 65



Усилитель для волоконной оптики

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	28 x 16 x 56	
Материал	РРО модифицированный	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки	Угловой кронштейн	
	отвертка	
Примечания		
Примечания	Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера	
	соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Разъем: 1 x		