


PU5601



Преобразователь давления

PU-250-SEG14-B-DVG/AM



1 Уплотнение



Характеристики			
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 1		
Диапазон измерения	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2)		
Приложение			
Применение	для подвижной техники		
Среда	Жидкие или газообразные среды		
Температура измеряемой среды [°C]	-40...125		
Мин. разрывное давление	1200 bar	17400 psi	120 MPa
Предел прочности по давлению	625 bar	9060 psi	62,5 Мпа
Примечание к прочности по давлению	статический		
Устойчивость к вакууму [mbar]	-1000		
Тип давления	относительное давление		
Электронные данные			
Рабочее напряжение [V]	16...32 DC		
Потребление тока [mA]	< 12		
Мин. сопротивление изоляции [MΩ]	100; (500 V DC)		
Класс защиты	III		
Защита от переполюсовки	да		
Время задержки включения питания [s]	< 0,1		



Преобразователь давления

PU-250-SEG14-B-DVG/AM

Входы/выходы			
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 1	
Выходы			
Общее количество выходов		1	
Выходной сигнал		аналоговый сигнал	
Количество аналоговых выходов		1	
Аналоговый выход по напряжению [V]		0...10	
Мин. сопротивление нагрузки [Ω]		2000	
Защита от короткого замыкания		да	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон измерения/настройки			
Диапазон измерения		0...250 bar	0...3625 psi 0...25 MPa
Точность/ погрешность			
Повторяемость [% диапазона]		< ± 0,05; (при изменениях температуры < 10 K)	
Отклонение от характеристики [% диапазона]		< ± 0,8; (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис)	
Отклонение линейности [% диапазона]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)	
Отклонение гистерезиса [% диапазона]		< ± 0,2	
Долговременная стабильность [% диапазона]		< ± 0,1; (за 6 месяцев)	
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K]		< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)	
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K]		< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)	
Время реакции			
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms]		2	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		-40...100	
Температура хранения [°C]		-40...100	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	

PU5601



Преобразователь давления

PU-250-SEG14-B-DVG/AM

Испытания / одобрения

ЭМС	соответствует UN ECE R10, рев. 5	(Соответствует требованиям E1)
	ISO 11452-2	100 V/m
	DIN EN 61326-1	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	500 г (1 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	640	
Директива по оборудованию под давлением	Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу	

Механические данные

Вес [g]	63,5	
Материал	1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PPS	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	1.4542 (17-4 PH / 630)	
Мин. кол-во циклов давления	60 миллионов; (при 1,2 x номинального давления)	
Момент затяжки [Nm]	25...35; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления)	
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2)	
Уплотнение присоединения к процессу	HNBR (DIN EN ISO 1179-2)	
Встроенный ограничитель	да	

Примечания

Примечания	BFSL = прямая линия наилучшего соответствия	
	LS = Установка предельного значения	
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x AMP-Superseal; Максимальная длина кабеля: 30 m






Преобразователь давления

PU-250-SEG14-B-DVG/AM

Соединение



OUT

Аналоговый выход