


OIT-FPKG



Инфракрасный свет

Резьбовой корпус

Датчик диффузного отражения

10...55 DC

30; ((24 V))

11

да

Инфракрасный свет

880

PNP

Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)

2,5

250

100

да

ТАКТОВЫЙ

да



Датчик диффузного отражения

OIT-FPKG

Диапазон контроля

Диапазон	[mm]	3...700; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон		да
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	122
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	659

Механические данные

Вес	[g]	125,5
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		PBT (полибутилентерефталат); PPO модифицированный
Материал линз		PMMA

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
	отвертка


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 7...13 mm; Кабельный ввод: M20 X 1,5

Соединение





Датчик диффузного отражения

OIT-FPKG

диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва