
RV6062

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RV-3600-I24/K

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Реперная метка
2 M3 Глубина 5 mm

Характеристики		
Разрешение		3600 разрешение
Исполнение вала		сплошной вал
Диаметр вала	[mm]	10
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	150
Выходы		
Электрическое исполнение		HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	50
Частота переключения	[kHz]	160
Тип защиты от короткого замыкания		< 60 s
Фазовый сдвиг A и B	[°]	90
Диапазон измерения/настройки		
Разрешение		3600 разрешение
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-30...85
Температура хранения	[°C]	-30...100

RV6062

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RV-3600-I24/K

Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	98
Степень защиты		IP 64

Испытания / одобрения


Ударопрочность		100 г (6 ms)
Вибропрочность		15 г (55...2000 Hz)

Механические данные

Размеры	[mm]	Ø 58 / L = 75,5
Материал		алюминий
Макс. оборот, механический	[U/min]	12000
Макс. пусковой вращающий момент	[Nm]	1
Reference temperature torque	[°C]	20
Исполнение вала		сплошной вал
Диаметр вала	[mm]	10
Материал вала		сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала)	[N]	10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала)	[N]	20

электрическое подключение


Разъем: 1 x M23 (ifm 1001.4), радиальный



1	B обратный
2	L+ датчик
3	0-индекс
4	0-индекс обратный
5	A
6	A обратный
7	ошибка обратный
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V датчик
12	L+

диаграммы и графики

Импульсная диаграмма



направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)