




Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/FO/0,15M/US



1 кнопка без функции



Характеристики	
Тип света	красный свет
Корпус	Прямоугольный
Приложение	
Особенности	позолоченные контакты
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 19
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Тип света	красный свет
Длина волны [nm]	660
Выходы	
Защита от перегрузок по току	да
Диапазон контроля	
Излучатель / приёмник	Излучатель



Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/FO/0,15M/US

Диапазон	[m]	< 10
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	1000
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1773

Механические данные

Вес	[g]	52,05
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	35 x 24 x 11
Материал		корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз		стекло
Насадка на линзы		Фронтальная оптика

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Основной крепеж: 1, E20964
	болты: 2 x M3 x 16
	пружинная шайба: 2
	гайки: 2

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0,15 m, PVC

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: Hytrel 8068; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный



OJ5065



Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/FO/0,15M/US

Соединение

