




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABBE1

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SF321A
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба

Приложение

Применение взрывоопасная зона класса 1

Температура измеряемой среды [°C] -25...80

Предел прочности по давлению [bar] 30

Жидкие среды

Применение взрывоопасная зона класса 1

Температура измеряемой среды [°C] -25...80

Газы

Температура измеряемой среды [°C] -25...80

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю VS 0200 Exi

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды

Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300

Макс. чувствительность [cm/s] 3...60

Газы

Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...2000

Макс. чувствительность [cm/s] 200...800

Точность/ погрешность


Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABBE1

Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, TPE-S; Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Соединение		



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый