




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFM12ZBB/6M

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		M12 x 1
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Предел прочности по давлению [bar]		30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C]		0...120
Газы		
Температура измеряемой среды [°C]		0...100
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0200
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах [cm/s]		3...300
Макс. чувствительность [cm/s]		3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах [cm/s]		200...2000
Макс. чувствительность [cm/s]		200...800
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]		15
Время реакции		
Время отклика [s]		1...10
Жидкие среды		
Время отклика [s]		1...10


SF1301



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFM12ZBB/6M

Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M12 x 1
Обозначение резьбы		M12 x 1
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		M12 x 1
Принадлежности		
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 6 m; 5 x 0,34 mm²		
Соединение		



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
GY =	белый
	серый