




Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/FO/AS



1 кнопка без функции



Характеристики	
Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Прямоугольный
Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 19
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	880
Выходы	
Защита от перегрузок по току	да
Диапазон контроля	
Излучатель / приёмник	Излучатель



Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/FO/AS

Диапазон	[m]	< 5
----------	-----	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1759

Механические данные

Вес	[g]	26,6
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	35 x 24 x 11
Материал		корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз		стекло
Насадка на линзы		Фронтальная оптика

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Основной крепеж: 1, E20964
	болты: 2 x M3 x 16
	пружинная шайба: 2
	гайки: 2

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8; кодировка: A





Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/FO/AS

Соединение

