




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR14ABB

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0200
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10


SF2201



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR14ABB

Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Принадлежности		
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 6 м, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm ²		
Соединение		



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый