




Однолучевой световой барьер - излучатель

OLS-000A



Характеристики		
Тип света		Инфракрасный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	4
Класс защиты		II
Защита от перепутывания полярности		нет
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 25
Настраиваемый диапазон		нет



Однолучевой световой барьер - излучатель

OLS-000A

Макс. диаметр светового пятна	[mm]	2500
-------------------------------	------	------

Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне	
--	----------------------------	--

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
------------------------------	------	----------

Степень защиты	IP 67	
----------------	-------	--

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

MTTF	[годы]	316
------	--------	-----

Механические данные

Вес	[g]	163,5
-----	-----	-------

Корпус	Прямоугольный	
--------	---------------	--

Размеры	[mm]	75 x 27 x 62
---------	------	--------------

Материал	РА (полиамид); РВТ (полибутилентерефталат)	
----------	--	--

Материал линз	PMMA	
---------------	------	--

Насадка на линзы	Боковая оптика	
------------------	----------------	--

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.	
----------------------	-------	--

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4,5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1,5

Соединение

