




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14ABBE1/6M

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды	[°C]	-30...20
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды	[°C]	-30...20
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-30...20
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100 Ex
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	100...2000
Макс. чувствительность	[cm/s]	100...800
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10


ST0528



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14ABBE1/6M

Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 6 м, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 м; 4 x 0,34 mm²		
Соединение		



BN =	Цвета жил :
WH =	коричневый
YE =	белый
GN =	жёлтый
	зелёный