


Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SI2100 + E33022

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу	Varivent DN50

Приложение

Применение		стерильная область
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...95
Предел прочности по давлению	[bar]	30

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	20...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 20



Датчик потока

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1	
Выходы		
Общее количество выходов	1	
Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение	PNP	
Количество цифровых выходов	1	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	400
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...30
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Размеры	[mm]	72 x 41 x 82
Материал	PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Подключение к процессу	Varivent DN50	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод

ST0535



Датчик потока

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

