




Датчик потока

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SI5010 + E40099
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики		
Количество входов и выходов		Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу		
		G 1/4 внешняя резьба
Приложение		
Применение		Высокое давление
Среда		Жидкие среды
Температура измеряемой среды	[°C]	10...50
Предел прочности по давлению	[bar]	300
Жидкие среды		
Применение		Высокое давление
Температура измеряемой среды	[°C]	10...50
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	20...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 20



Датчик потока

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1	
Выходы		
Общее количество выходов	1	
Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение	PNP	
Количество цифровых выходов	1	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах [cm/s]	100...500	
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	1	
Время реакции		
Время отклика [s]	1...2	
Жидкие среды		
Время отклика [s]	1...2	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	10...50	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Материал	PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод

ST0566



Датчик потока

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

