


# ST1400



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12AAC

Артикул недоступен - архивная позиция



| Характеристики                                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Подключение к процессу                                               | M12 x 1                         |
| Приложение                                                           |                                 |
| Среда                                                                | Жидкие среды; Агрессивные среды |
| Температура измеряемой среды [°C]                                    | -25...80                        |
| Предел прочности по давлению [bar]                                   | 5                               |
| Жидкие среды                                                         |                                 |
| Температура измеряемой среды [°C]                                    | -25...80                        |
| Электронные данные                                                   |                                 |
| Подключение к вторичному преобразователю                             | VS 0100                         |
| Диапазон измерения/настройки                                         |                                 |
| Жидкие среды                                                         |                                 |
| Настройка параметров в пределах [cm/s]                               | 3...300                         |
| Макс. чувствительность [cm/s]                                        | 3...60                          |
| Точность/ погрешность                                                |                                 |
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 7                               |
| Время реакции                                                        |                                 |
| Время отклика [s]                                                    | 2...20                          |
| Жидкие среды                                                         |                                 |
| Время отклика [s]                                                    | 2...20                          |
| Условия эксплуатации                                                 |                                 |
| Степень защиты                                                       | IP 67                           |
| Механические данные                                                  |                                 |
| Корпус                                                               | Резьбовой корпус                |
| Размеры [mm]                                                         | M12 x 1                         |
| Обозначение резьбы                                                   | M12 x 1                         |
| Материал                                                             | PTFE (тефлон)                   |

# ST1400



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12AAC

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Подключение к процессу | M12 x 1 |
|------------------------|---------|


Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

электрическое подключение

Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Соединение



|      |             |
|------|-------------|
|      | Цвета жил : |
| BK = | черный      |
| BN = | коричневый  |
| BU = | синий       |
| WH = | белый       |