


ST1304



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12ZBB/S001

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		M12 x 1,75
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды	[°C]	0...120
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	0...100
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...1500
Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800


ST1304



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12ZBB/S001

Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M12 x 1,75
Обозначение резьбы		M12 x 1,75
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		M12 x 1,75
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Соединение		



BN = Цвета жил :
GN = коричневый
WH = зелёный
YE = белый
 жёлтый