


ST2610



Датчик потока

SCN14ABAFPKG/PH

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

Количество входов и выходов

Количество цифровых выходов: 1

Подключение к процессу

1/4" NPT

Приложение

Среда

Жидкие среды

Температура измеряемой среды [°C]

-25...80

Предел прочности по давлению [bar]

30

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]

20...36 DC

Потребление тока [mA]

< 45

Защита от переполюсовки

да

Время задержки включения питания [s]

< 20

Входы/выходы

Количество входов и выходов

Количество цифровых выходов: 1

Выходы

Общее количество выходов

1

Выходной сигнал

коммутационный сигнал

Электрическое исполнение

PNP



Датчик потока

SCN14ABAFPKG/PH

Количество цифровых выходов	1	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300	
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60	
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	15	
Время реакции		
Время отклика [s]	1...10	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...80	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Материал	PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4305/303)	
Подключение к процессу	1/4" NPT	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод
Принадлежности		
Комплект поставки	отвертка	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

ST2610





Датчик потока

SCN14ABAFPKG/PH

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный