


ORS-V




Характеристики		
Тип света	Инфракрасный свет	
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Подключение к усилителю коммутационного сигнала	да	
Коммутирующие усилители	Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010	
Тип света	Инфракрасный свет	
Длина волны [nm]	950	
Выходы		
Защита от короткого замыкания	нет	
Защита от перегрузок по току	нет	
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник	Излучатель	
Диапазон [m]	< 2	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...80	
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	



Однолучевой световой барьер - излучатель

ORS-V

MTTF	[годы]	57078
Механические данные		
Вес	[g]	59,5
Корпус		Прямоугольный
Материал		PPO модифицированный
Насадка на линзы		Боковая оптика
Принадлежности		
Комплект поставки		Угловой кронштейн: 1, E20212
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m; 1 x 0,14 mm²		
Соединение		



RD =

screen =

Цвета жил :
красный
Экран