




Рефлекторный датчик

ORR-V/ORT-V

Артикул недоступен - архивная позиция



Приёмник за верхней линзой
излучатель за нижней линзой



Характеристики	
Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Прямоугольный
Приложение	
Функциональный принцип	Рефлекторный датчик
Электронные данные	
Подключение к усилителю коммутационного сигнала	да
Коммутирующие усилители	Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	950
Выходы	
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет
Диапазон контроля	
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m]	0,3...1; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Диапазон [mm]	< 200; (белая бумага 200 x 200 mm)



Рефлекторный датчик

ORR-V/ORT-V

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механические данные

Вес	[g]	77
Корпус		Прямоугольный
Материал		PPO модифицированный
Насадка на линзы		Боковая оптика

Принадлежности

Комплект поставки	Угловой кронштейн: 1, E20212
-------------------	------------------------------


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 м; 2 x 0,14 mm²

Соединение



- 1 = Излучатель
2 = приёмник
Цвета жил :
RD = красный
WH = белый
screen = Экран