


ST4210



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR34ABBE1

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики	
Подключение к процессу	G 3/4 внешняя резьба
Приложение	
Применение	большой диапазон температур
Среда	Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	30
Жидкие среды	
Применение	большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Газы	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Электронные данные	
Подключение к вторичному преобразователю	VS 0100
Диапазон измерения/настройки	
Жидкие среды	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60


ST4210



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR34ABBE1

Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	5...1500
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4305/303)
Подключение к процессу		G 3/4 внешняя резьба
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,5 mm²		
Соединение		



ВК =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый