

OT5038




Рефлекторный датчик

OTP-FPKG/24V/6M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: OT5017

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



- 1 с потенциометром
Приёмник за нижней линзой
Излучатель за верхней линзой

Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Прямоугольный

Приложение

Особенности	поляризационный фильтр
Функциональный принцип	Рефлекторный датчик

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	18...36 DC
Потребление тока	[mA]	35; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V] 2,5



Рефлекторный датчик

ОТР-FPKG/24V/6M

Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	0,2...2; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Доступен поляризационный фильтр		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	75 x 19 x 30
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз		PMMA
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Комплект поставки		Угловой кронштейн: 1, E20441
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.





Рефлекторный датчик

ОТР-FPKG/24V/6M

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный