


Инфракрасный датчик температуры

OWF-9000-BPKG

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: TW7011 + E35061 + E35065

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Корпус

Цилиндрический

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	< 20
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400



Инфракрасный датчик температуры

OWF-9000-BPKG

Частота переключения DC [Hz]	1000
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Гистерезис диапазона обнаружения [%]	1...15
--------------------------------------	--------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

Механические данные

Корпус	Цилиндрический
Размеры [mm]	Ø 58 / L = 129
Материал	корпус: латунь покрыт белой бронзой
Материал линз	стекло

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности


Комплект поставки	оптоволокну в алюминиевой оболочке
-------------------	------------------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x 7/8"





Инфракрасный датчик температуры

OWF-9000-BPKG

Соединение

