


UIT510



Ультразвуковой датчик

UIA03500F1KG/US



1 Кнопка обучения "Teach"



Характеристики	
Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm]	250...3500; (Мишень: 200 x 200 mm)
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 103
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 30
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Время задержки включения [s]	< 0,3
Преобразователь частоты [kHz]	112
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы	
Общее количество выходов	2
Выходной сигнал	коммутационный сигнал; аналоговый сигнал
Электрическое исполнение	NPN
Количество цифровых выходов	1
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	1

UIT510



Ультразвуковой датчик

UIA03500F1KG/US

Количество аналоговых выходов	1
Аналоговый выход по току [mA]	4...20
Наиб.нагрузка [Ω]	500
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	250...3500; (Мишень: 200 x 200 mm)
Слепая зона [mm]	250
Цилиндрический угол обзора [°]	12; (±2)
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°]	± 4

Точность/ погрешность

Температурная компенсация	да
Гистерезис [%]	< 3
Смещение точки переключения [%]	-5...5
Отклонение от линейности аналогового выхода [%]	<3
Повторяемость	1 %
Разрешение [mm]	3
Примечания о точности / отклонении	Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут

Время реакции

Время отклика [ms]	< 600; (Аналоговый выход)
--------------------	---------------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...70
Температура хранения [°C]	-30...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	3 V
	EN 55011	класс A
Виброустойчивость	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea	30 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
MTTF [годы]		111
Сертификат UL	Ta	-20...70 °C
	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E174191

UIT510



Ультразвуковой датчик

UIA03500F1KG/US

Механические данные		
Вес	[g]	225
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M30 x 1,5 / L = 103
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); эпоксидная керамика
Момент затяжки	[Nm]	100

Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	эхо	1 x светодиод, зелёный
Функция обучения		да

Принадлежности	
Комплект поставки	крепежные гайки: 2, нерж.сталь


Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение



диаграммы и графики



- 1 Расстояние
- 2 Стандартный звуковой конус
- 3 Средний звуковой конус
- 4 Узкий звуковой конус