


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC507A + E7000A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	150
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	100
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
--	----

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal kopplingsutgångar	2
Krets	PNP
Spänningsområde DC [V]	15...30; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång [mA]	1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...40
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

ATEX-märkning	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-3.0.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	3				
AS-i ID-kod [hex]	0.E				
AS-i certifikat under bearbetning	ja				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-E-underdel
Mått [mm]	45 x 83 x 25
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Ingående delar	AC5003
----------------	--------

Anmärkning

Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda. Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1, I2 Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln. Använd M12-stickkontaktanslutningar med sexkant-kopplingsmuttrar, åtdragningsmoment 0,8Nm.
Förpackning	1 antal



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:

Anslutning: M12; kodning: A



	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-