

AC031S




AS-I säkerhetsmonitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC032S

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	15
Anslutningsspänning [V]	24 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	45
Startström, max peak [mA]	600

Gränssnitt

RS232

Överföringshastighet	9600 Baud
----------------------	-----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-30...70
Kapslingsklass	IP 20; (Endast lämplig för användning i kontrollrum eller elskåp med minst IP54 kapslingsklass.)

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



AS-I säkerhetsmonitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

Säkerhetsklassificering	
Överensstämmer med kraven	ISO 13849-1: 2015 PL e IEC 61508 SIL 3
Livstid TM (Mission Time) [h]	175200
Livstid TM (ytterligare information)	20 år
AS-i-klassificering	
AS-i profil	7.F
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7
AS-i ID-kod [hex]	F
AS-i certifikat under bearbetning	ja
Mekaniska data	
Vikt [g]	384
Material	PA svart
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
AS-i +	Anslutning AS-i
AS-i -	Anslutning AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Säker AS-i utgång för ställdonsövervakning eller anslutning till annat AS-i nätverk
L+	+24V DC matning
M	GND referensjord
FE	funktionsjord
1.Y1	EDM 1 kretsingång återkoppling / utgångskrets 1
1.Y2	startingång utgångskrets 1
1.13	utgångskopplingselement 1 utgångskrets 1
1.14	utgångskopplingselement 1 utgångskrets 1
1.23	utgångskopplingselement 2 utgångskrets 1
1.24	utgångskopplingselement 2 utgångskrets 1
1.32	Safety ON / signalutgång utgångskrets 1
2.Y1	EDM2 kretsingång återkoppling / utgångskrets 2
2.Y2	startingång utgångskrets 2
2.32	Safety ON / signalutgång 2 utgångskrets 2