


AS-Interface Ethernet/IP gateway med PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation	Användning som decentraliserad styrning och Ethernet IP Gateway / webserver
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	< 400
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	10
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Antal AS-i Mastrar		1

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	RS232; Ethernet
-------------------------	-----------------

Ethernet

Överföringshastighet	10; 100
Protokoll	EtherNet/IP; IP
Användartyp	Dataöverföring
Notering på gränssnitten	CIP protokoll EtherNet/IP server grupp 2 och 3



AS-Interface Ethernet/IP gateway med PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232		
Antal RS232 Interfaces		1
Överföringshastighet		9600...115200 Baud
Kontakttyp		RJ11
Användartyp		Programmering
Notering på gränssnitten		elektriskt isolerad
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
AS-i huvudprofil		M1e
Mekaniska data		
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	3 x LED, röd
		4 x LED, grön
		2 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning		

