




AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation	decentraliserad controller; DeviceNet gateway
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 500
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	10
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Antal AS-i Mastrar		2

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	RS232; CAN
CAN	
Protokoll	DeviceNet
Användartyp	Dataöverföring
Notering på gränssnitten	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232		
Antal RS232 Interfaces		1
Överföringshastighet		9600...115200 Baud
Kontakttyp		RJ11
Användartyp		Programmering
Notering på gränssnitten		elektriskt isolerad
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
AS-i huvudprofil		M3
AS-i certifikat		61112
Mekaniska data		
Vikt	[g]	549,4
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	4 x LED, röd
		3 x LED, grön
		3 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning		

