


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5209

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	250
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
--	----

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP
Spänningsområde DC [V]	15...30; (enligt PELV; via flatkabel; för cULus måste spänningen överensstämma med värden enligt "Limited Voltage/Current")
Max. strömbelastning per utgång [mA]	1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1); enligt cULus: 700 mA)
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i profil	S-7.0.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7			
AS-i ID-kod	[hex]	0.E			
AS-i certifikat	39301				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
	Utgång	1	2	3	4
	Honkontakt	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mekaniska data

Vikt [g]	192
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-E-underdel
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel
------------------------	---------------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Anmärkning

Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.
	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:

Anslutning: M12; kodning: A



	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-
5	inte använd
	Utgångar
1	inte använd
2	inte använd
3	Extern spänning AUX -
4	Binär utgång +
5	inte använd