




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 Etikett
- 2 Styrspår för infrarödadapter



Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal Pt100-ingångar: 4
Mätområde	[°C]	-200...850
Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	80
Polaritetsskyddad		ja
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,08
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal Pt100-ingångar: 4
Ingångar		
Antal Pt100-ingångar		4
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Antal analogingångar		anslutning av 2- och 4-trådsgivare
Analogingångens upplösning		16 / 0,1 °C
Mät-/ Inställningsområde		
Mätområde		-200...850



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		140

AS-i-klassificering	
AS-I adressering	Adresseringskontakt; IR-adressering är möjligt
AS-i huvudprofil	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7
AS-i ID-kod [hex]	3.E

Mekaniska data	
Vikt [g]	205,55
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-underdel
Material	PBT
Åtdragningsmoment [Nm]	0,6...0,8

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul Kanaler AI1...AI4
	drift	LED, grön Spänning AS-i - AS-i
	Fel	LED, röd


Elektrisk anslutning	
Modulanslutning	flatkabel

Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



- | | |
|---|------------------|
| 1 | S+ |
| 2 | analogingång |
| 3 | S- |
| 4 | Analog utgång 0V |
| 5 | funktionsjord |