




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2516

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 100
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	100; (med extern försörjning: 80 mA)
Polaritetsskyddad		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 4
-----------------------	-------------------------

Ingångar

Spänningsförsörjning, givare		AS-i/extern
Spänningsmatning	[V]	24
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	500; (med extern försörjning)
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		nej
Antal analogingångar		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Analogingångens upplösning		16 (1 bit = 1 µA)


Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-I adressering	Adresseringskontakt; IR-adressering är möjligt	
AS-i profil	S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	3.E
Mekaniska data		
Monteringstyp	AS-i interface för FK-/FK-E underdelar	
Material	PBT	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön Spänning AS-i / 24 V AUX
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul Kanaler AI1...AI4
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel	
Anmärkning		
Anmärkning	Då givarförsörjningen sker från AS-i får lasten inte överstiga 100 mA.	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: M12; kodning: A		
		
1	Spänningsförsörjning, givare +24V	
2	AI + analogingång	
3	Spänningsförsörjning, givare 0V	
4	n.c.	
5	funktionsjord	