


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2452

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	250
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4; (bidirektionell)
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul


ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja				
Utgångar					
Elektriskt utförande	AS-i				
Antal kopplingsutgångar	4				
Krets	PNP				
Spänningsområde DC [V]	15...30; (enligt PELV; via flatkabel; för cULus måste spänningen överensstämma med värden enligt "Limited Voltage/Current")				
Max. strömbelastning per utgång [mA]	1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1); enligt cULus: 700 mA)				
Kortslutningssäker	ja				
Galvaniskt avskilda	ja				
Driftförhållanden					
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70				
Kapslingsklass	IP 67				
Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
AS-i-klassificering					
AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i profil	S-7.0.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7				
AS-i ID-kod [hex]	0.E				
AS-i certifikat	39301				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
	Utgång	1	2	3	4
	Honkontakt	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4
Mekaniska data					
Vikt [g]	191,2				
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-E-underdel				
Material	PBT; Packning: FKM; skruvar: rostfritt stål				
Displayer / manöverelement					
Display	drift				LED, grön
	Fel				LED, röd
	Funktion				LED, gul
Tillbehör					
Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel				



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Anmärkning	
Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda. Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:	
Anslutning: M12; kodning: A	
	
1	Ingångar
2+4	Spänningsförsörjning, givare L+
3	Dataingång internt bygglad
	Spänningsförsörjning, givare L-