


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5218 eller AC2518

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Applikation

Applikation

fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	130...180; (Extern försörjning)
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	180; (med extern försörjning: 50 mA)
Polaritetsskyddad	ja
Extra spänningsförsörjning [V]	24 DC
Extra spänningsförsörjning	valbar

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal analogutgångar: 4

Utgångar

Spänningsområde DC [V]	24; (enligt PELV)
Antal analogutgångar	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analog ström utgång [mA]	0...20
Max. skenbart motstånd [Ω]	600
Kortslutningssäker	ja
Analogutgångens upplösning	16 (1 bit = 1 μA)
Ställdonsförsörjning för utgångarna	AS-i / AUX

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

0...70



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Lagringstemperatur [°C]	-20...85
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i-klassificering

AS-I adressering	Adresseringskontakt; IR-adressering är möjligt	
AS-i profil	S-7.3.6	
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7	
AS-i ID-kod [hex]	3.6	

Mekaniska data

Vikt [g]	226	
Monteringstyp	AS-i interface för FK-/FK-E underdelar	
Material	PBT; Packning: FKM; skruvar: rostfritt stål	

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön Spänning AS-i / 24 V AUX
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul Kanaler AO1...AO4

Tillbehör


Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel
------------------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



1	AO+ Analog utgång
2	n.c.
3	AO- Analog utgång 0V
4	n.c.
5	funktionsjord