


AC2630



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 4x2DI M12

Utgående artikel



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	20...29 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 85
Isolering		nej

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 8

Ingångar

Antal kopplingsingångar	8
-------------------------	---



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 4x2DI M12

Spänningsmatning [V]	20...29
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	500
Kopplingsnivå Hög [V]	11...30
Kopplingsnivå Låg [V]	-3...5
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Gränssnitt

PROFIBUS

Överföringshastighet	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...55
Lagringstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrationstålighet	IEC 68	delar 2-6 / IEC 68, delar 2-27

Mekaniska data


Vikt [g]	296,5
Material	kapsling: PA 6; gjutmassa: PU; Kontaktstift: Mässing guldpläterad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - PROFIBUS

Anslutning: M12; kodning: B



	hankontakt M12 PROFIBUS In
1	inte använd
2	ledning A
3	GND
4	ledning B
5	skärm
	Honkontakt M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	ledning A
3	GND
4	ledning B
5	skärm



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 4x2DI M12

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: M12; kodning: A



1	Honkontakt M12
2+4	Spänningsförsörjning, givare +
3	Dataingång
5	Spänningsförsörjning, givare -
	inte använd

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: M8; kodning: A



	hankontakt M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Honkontakt M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND