


AC2631



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Utgående artikel



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	20...29 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 90
Isolering		nej

In- / utgångar

Antal in och utgångar: 4; Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
-------------------------	---



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Spänningsmatning	[V]	20...29
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	500
Kopplingsnivå Hög	[V]	11...30
Kopplingsnivå Låg	[V]	-3...5
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Antal kopplingsutgångar		4
Spänningsområde DC	[V]	20...29
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2000

Gränssnitt

PROFIBUS		
Överföringshastighet		9,6...12000 kBit/s

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...55
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrationstålighet	IEC 68	delar 2-6 / IEC 68, delar 2-27

Mekaniska data


Vikt	[g]	296,5
Material		kapsling: PA 6; gjutmassa: PU; Kontaktstift: Mässing guldpläterad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - PROFIBUS IN

Anslutning: 1 x M12; kodning: B



1	inte använd
2	ledning A
3	GND
4	ledning B
5	skärm



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektrisk anslutning - PROFIBUS OUT

Anslutning: 1 x M12; kodning: D



1	5 V DC
2	ledning A
3	GND
4	ledning B
5	skärm

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: 4 x M12; kodning: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	inte använd

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND