
SF3213

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABBE0/20M

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Приложение		
Применение		Ex зона 0
Температура измеряемой среды	[°C]	-20...60
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		Ex зона 0
Температура измеряемой среды	[°C]	-20...60
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-20...60
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0200 Exi
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10

SF3213


Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABBE0/20M

Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Кабель: 20 m, TPE-S; Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый