


Utgående artikel



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	20...29 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 140
Isolering		nej

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogingångar: 4
-----------------------	-------------------------

Ingångar

Spänningsförsörjning, givare	från lastspänning
------------------------------	-------------------



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Antal analogingångar	4
Analog ingång (ström) [mA]	4...20

Noggrannhet / Avvikelse

Mätfel [% av slutvärdet]	< ± 0,3
--------------------------	---------

Gränssnitt

PROFIBUS

Överföringshastighet	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...55
Lagringstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrationstålighet	IEC 68	delar 2-6 / IEC 68, delar 2-27

Mekaniska data


Vikt [g]	327,5
Material	kapsling: PA 6; gjutmassa: PU; Kontaktstift: Mässing guldpläterad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - PROFIBUS

Anslutning: M12; kodning: B



1	hankontakt M12 PROFIBUS In
2	inte använd
3	ledning A
4	GND
5	ledning B
1	skärm
2	Honkontakt M12 PROFIBUS Out
3	5 V DC
4	ledning A
5	GND
1	ledning B
2	skärm



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: M12; kodning: A



	Honkontakt M12 Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare UL
2	Ingång +
3	GND
4	Ingång -
5	skärm

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: M8; kodning: A



	hankontakt M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Honkontakt M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND