



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2709

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 250
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,2

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4; (bidirektionell)
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	15...29
Ingångsström Hög [mA]	> 3
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Max. strömbelastning per utgång [mA]	50
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 00

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-7.0
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7
AS-i ID-kod [hex]	0

Mekaniska data

Monteringstyp	för Klöckner-Möller hölje RMQ16: I 8
---------------	--------------------------------------

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	kortslutning	LED, röd

Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning

