




AS-Interface PCB-modul (kretskort)

Valvehead module 4DI 3DO T



Applikation		
Applikation		Hölje för panelmontering
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 200
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,18; (total ström för alla in och utgångar försörjda från AS-ii: 180 mA)
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 3
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30; (DC)
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		3
Spänningsområde DC	[V]	18...30; (DC)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	100; (notera strömlasten för alla in- och utgångar)
Kortslutningssäker		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC		EN 50295
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
Utökat adresseringsläge		ja



AS-Interface PCB-modul (kretskort)

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i huvudprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.A.F				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7				
AS-i ID-kod [hex]	A.F				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	I-1	I-2	I-3	I-4
	Utgång	O-1	O-2	O-3	-

Mekaniska data

Vikt [g]	74,5
Kapsling	kapslad plasthölje
Mått [mm]	16 x 88 x 41

Anmärkning

Anmärkning	AS-i modulen är en kretskortslösning för en AS-i slav, försörjning via AS-i
	En watchdog funktion stänger av utgångarna om det inte är någon kommunikation på AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,1 m

brun	AS-i +
blå	AS-i -
röd	+
svart	0 V
vit	I-4
gul	O-3
vit	I-3
gul	O-2
vit	I-2
gul	O-1
vit	I-1