
ST0518

Датчик потока

SCR12ABAFPKG/PH

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Количество входов и выходов		Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	20...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 20
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых выходов: 1
Выходы		
Общее количество выходов		1
Выходной сигнал		коммутационный сигнал
Электрическое исполнение		PNP
Количество цифровых выходов		1
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)

ST0518

Датчик потока

SCR12ABAFPKG/PH

Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		400
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон измерения/настройки		
Газы		
Настройка параметров в пределах [cm/s]		150...300
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]		15
Время реакции		
Время отклика [s]		1...10
Газы		
Время отклика [s]		1...10
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения		с потенциометром
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-20...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		PBT-GF20
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4305/303)
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод
Принадлежности		
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30
		отвертка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

ST0518


Датчик потока


SCR12ABAFPKG/PH

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Соединение





	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный