

ST2400




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14AAC

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: ST2404
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики	
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
Приложение	
Среда	Жидкие среды; Агрессивные среды
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	5
Жидкие среды	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Электронные данные	
Подключение к вторичному преобразователю	VS 0100
Диапазон измерения/настройки	
Жидкие среды	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60
Точность/ погрешность	
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	7
Время реакции	
Время отклика [s]	2...20
Жидкие среды	
Время отклика [s]	2...20
Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус

ST2400



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14AAC

Материал	PTFE (тефлон)
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Соединение



БК =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый