




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12AACE1

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Приложение		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	5
Жидкие среды		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100 Ex
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	7
Время реакции		
Время отклика	[s]	2...20


ST3406



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12AACE1

Жидкие среды	
Время отклика	[s] 2...20
Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус
Материал	PTFE (тефлон)
Подключение к процессу	G 1/2 внешняя резьба
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Соединение	



BN =	Цвета жил :
GN =	коричневый
WH =	зелёный
YE =	белый
	жёлтый