


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2042

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Slanganslutning Ø 8 mm
2 Etikett



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 150
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal pneumatiska utgångar: 2
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	100
Ingångsström Hög [mA]	> 3
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Utgångar					
Elektriskt utförande	AS-i				
Antal pneumatiska utgångar	2				
Driftförhållanden					
Omgivningstemperatur	[°C]	0...55			
Hänvisning till omgivningstemperatur		med special tryckluftsbehandling: < 0 °C			
Kapslingsklass		IP 65			
Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
AS-i-klassificering					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3			
AS-i ID-kod	[hex]	F			
AS-i certifikat	10501				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	In- / utgångar	I-1	I-2	O-3	O-4
Mekaniska data					
Monteringstyp	Skruvmontage				
Material	PBT				
Pneumatiksystem	2 x 3/2-vägs sätesventiler				
Tryckområde	[bar]	2...8			
Tryckområde	[MPa]	0,2...0,8			
Luftmängd vid 6/5 bar	[l/min]	350			
Luftmängd vid 6/0 bar	[l/min]	550			
Tillåten tryckluft	filtrerad (5 µm); smörjad (ISO-VG10) eller osmörjad				
Slanganslutningar	Legris LF 3000/8				
Utblås	ventil med integrerat filter				
Displayer / manöverelement					
Display	drift				LED, grön
	Funktion				LED, gul
Anmärkning					
Anmärkning	OBS! Se noteringar gällande tryckluft och EMC/ESD under "Nedladdningar"				
Förpackning	1 antal				
Elektrisk anslutning					
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:					
Anslutning: M12; kodning: A					
