


Underdel för AS-Interfacemodul

EEMS-Base FC V2A



- 1 Kontaktstift
2 Etikett

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Extra spänningsförsörjning	[V]	24 DC

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kontaktbelastning	< 2 A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaniska data

Vikt	[g]	61
Monteringstyp		Montering på DIN-skena och i panel
Mått	[mm]	45 x 80 x 20
Material		PBT; rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens övre del :

snabb monterings teknik för AS-i flatkabel: