



AS-Interface Classic Line med snabb monterings teknik

ClassicLine 2AO C IP67



Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal analogutgångar: 2
Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	50
Polaritetsskyddad		ja
Extra spänningsförsörjning	[V]	16...30 DC; (AUX)
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal analogutgångar: 2
Utgångar		
Antal analogutgångar		2; (anslutning av 2-tråds, 3-tråds och 4-trådsställdon)
Analog strömutgång	[mA]	4...20
Max. spänningsfall över lasten vid märkström	[V]	10
Analogutgångens upplösning		12 bit
Noggrannhet / Avvikelse		
Mätfel	[% av slutvärdet]	0,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 2AO C IP67

Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (ej kondenserande)	
Max. höjd över havet	[m]	2000	
Kapslingsklass		IP 67	
Föroreningsgrad		2	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	125	
UL godkännande		Spänningsmatning	Class 2
AS-i-klassificering			
AS-i version		2.11; 3.0	
Utökat adresseringsläge		nej	
AS-i huvudprofil		M3; M4	
AS-i profil		S-7.3.5	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7	
AS-i ID-kod	[hex]	3.5	
AS-i certifikat		124001	
Mekaniska data			
Vikt	[g]	183	
Material		PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad	
Displayer / manöverelement			
Display		analogsignal	LED, gul Kanaler AO1...AO2
		drift	LED, grön AS-i, AUX
		Fel	LED, röd
Elektrisk anslutning			
Modulanslutning		flatkabel	
Tillbehör			
Ingående delar		underdel	
Tillbehör (alternativ)		Skyddskåpa: M12, E73004	
Anmärkning			
Anmärkning		det är elektrisk separation mellan AS-i och AUX och mellas AS-i och analogutgångarna	
		ställdonsförsörjningen på pin 1 och 3 kan användas som försörjning till ställdonen	
		3-trådsanslutning möjlig via extern länk	
Förpackning		1 antal	



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 2AO C IP67

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Anslutning: M12; kodning: A



1	Analog utgång ställdonsförsörjning + 24 V
2	Analog utgång AO +
3	ställdonsförsörjning 0 V
4	Analog utgång AO -
5	funktionsjord FE