


UGT210



Ультразвуковой датчик

UGC00800FOKG/US



1 Светодиоды



Характеристики

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Диапазон срабатывания [mm]	60...800; (Мишень: 200 x 200 mm)
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 60,5

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA]	< 35
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Время задержки включения питания [s]	< 0,3
Преобразователь частоты [kHz]	230

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
-----------------------------	--------------------------------

Входы

Вход синхронизации	нет
Мультиплексный вход	нет

Выходы

Общее количество выходов	1
Электрическое исполнение	NPN
Количество цифровых выходов	1
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	5



Ультразвуковой датчик

UGC00800FOKG/US

Защита от короткого замыкания	да	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	60...800; (Мишень: 200 x 200 mm)
Слепая зона	[mm]	60
Цилиндрический угол обзора	[°]	15; (±2)
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект	[°]	± 4
Точность/ погрешность		
Температурная компенсация	да	
Гистерезис	[%]	< 1
Смещение точки переключения	[%]	-5...5
Повторяемость	1 %	
Разрешение	[mm]	3
Примечания о точности / отклонении	Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Температура хранения	[°C]	-30...80
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	3 V
	EN 55011	класс A
Виброустойчивость	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea	30 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
MTTF	[годы]	209
Сертификат UL	Та	-20...70 °C
	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E174191
Механические данные		
Вес	[g]	56
Корпус	Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 60,5
Обозначение резьбы	M18 x 1	
Материал	PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид); эпоксидная керамика	
Момент затяжки	[Nm]	1

UGT210



Ультразвуковой датчик

UGC00800FOKG/US

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	эхо	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2, пластмасса
	резиновые уплотнители: 2

Примечания


Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A





Соединение



2: Teach



диаграммы и графики



- 1: Расстояние
- 2: Диапазон контроля
- 3: график при включении / выключении
- 4: Мишень 100 x 100 mm
- 5: 50% от объекта в зоне обнаружения
- 6: Порог срабатывания выхода